


[All Products](#) / [Optics | 光學產品](#) / [Optical Filters | 光學濾光片](#) / [Longpass Filters | 長波通濾光片](#)

有色玻璃替代高通濾光片



- 電介質鍍膜高通濾光片
- >90% 以上的一般穿透率及 OD5 以上的隔絕能力
- 100% 環境安全, 構造符合 RoHS 規範
- 320 至 1000nm 的穿透波長

一般規格

物理和機械特性

Thickness (mm):	1.10 ±0.10	Clear Aperture (%):	90
Physical Durability:	MIL-C-48497		


光學特性

Optical Density OD (Average):	≥5.0		
Substrate:	BOROFLOAT®	Coating:	Dielectric
Surface Quality:	80-50	Transmission (%):	>90 (typical)
Wavelength Range (nm):	200 - 2500		

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):	-100 to +400		
Environmental Durability:	MIL-STD-810, Method 507.3, Procedure III, Modified to 40 cycles		

Technical Information



產品

Dia. (mm)	Cut-On Wavelength (nm)	Thickness (mm)	Rejection Wavelength (nm)	Transmission Wavelength (nm)	Wavelength Range (nm)	庫 存 號 碼	價格	Buy
12.70	320.00	1.10	200 - 300	335 - 2500	200 - 2500	#15-444	NT\$1,586 Volume Pricing	20+ 庫存
12.70	420.00	1.10	200 - 390	440 - 2500	200 - 2500	#15-445	NT\$1,586 Volume Pricing	聯絡我們
12.70	550.00	1.10	200 - 515	570 - 2500	200 - 2500	#15-446	NT\$1,586 Volume Pricing	20+ 庫存
12.70	590.00	1.10	200 - 555	610 - 2500	200 - 2500	#15-447	NT\$1,586 Volume Pricing	7 庫存
12.70	630.00	1.10	200 - 595	650 - 2500	200 - 2500	#15-448	NT\$1,586 Volume Pricing	1 庫存
12.70	665.00	1.10	200 - 630	685 - 2500	200 - 2500	#15-449	NT\$1,586 Volume Pricing	2 庫存
12.70	715.00	1.10	200 - 665	735 - 2500	200 - 2500	#15-450	NT\$1,586 Volume Pricing	14 庫存
12.70	780.00	1.10	200 - 710	800 - 2500	200 - 2500	#15-451	NT\$1,586 Volume Pricing	20+ 庫存
12.70	850.00	1.10	200 - 775	870 - 2500	200 - 2500	#15-452	NT\$1,586 Volume Pricing	6 庫存
12.70	1,000.00	1.10	200 - 860	1035 - 2500	200 - 2500	#15-453	NT\$1,586 Volume Pricing	20+ 庫存
25.40	320.00	1.10	200 - 300	335 - 2500	200 - 2500	#15-454	NT\$2,001 Volume Pricing	5 庫存
25.40	420.00	1.10	200 - 390	440 - 2500	200 - 2500	#15-455	NT\$2,001 Volume Pricing	8 庫存
25.40	550.00	1.10	200 - 515	570 - 2500	200 - 2500	#15-456	NT\$2,001 Volume Pricing	12 庫存
25.40	590.00	1.10	200 - 555	610 - 2500	200 - 2500	#15-457	NT\$2,001 Volume Pricing	14 庫存
25.40	630.00	1.10	200 - 595	650 - 2500	200 - 2500	#15-458	NT\$2,001 Volume Pricing	5 庫存
25.40	665.00	1.10	200 - 630	685 - 2500	200 - 2500	#15-459	NT\$2,001 Volume Pricing	7 庫存
25.40	715.00	1.10	200 - 665	735 - 2500	200 - 2500	#15-460	NT\$2,001 Volume Pricing	12 庫存
25.40	780.00	1.10	200 - 710	800 - 2500	200 - 2500	#15-461	NT\$2,001 Volume Pricing	13 庫存

25.40	850.00	1.10	200 - 775	870 - 2500	200 - 2500	#15-462	NT\$2,001 Volume Pricing	20+ 庫存
25.40	1,000.00	1.10	200 - 860	1035 - 2500	200 - 2500	#15-463	NT\$2,001 Volume Pricing	8 庫存



Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
 電話: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com